



QM-B0401 水转印可撕膜

型号：QM-B0401

外观：无色透明液体

成分：丙烯酸树脂溶于芳香烃溶剂

粘度 (30°C 毫帕·秒)：约 960-1200

密度 (20°C /g/cm³)：约 0.960

不挥发份 (%)：> 40

用途及使用方法：

用于各种承印物的水转印，可剥离。适用于摩托车头盔、体育用品、自行车，小家电外壳和手机外壳等不规则表面承印物的图案水转印。

适合使用涤纶或尼龙 60~80 目 (英寸) 丝网印刷

水转印在承印物上，需充分干燥后，再将可撕膜剥去

一般情况下可撕膜不需稀释，但根据情况可适当使用专用稀释剂

网版清洗使用一般芳烃类或脂类溶剂即可

转印工艺流程

1. 在小膜水转印底纸上用油墨印刷油墨，最后在图案部印刷光油，完全干燥后印刷 QM-B0401 可撕膜。
2. 将完成 QM-B0401 可撕膜印刷，完全干燥的小膜花纸放在水中浸泡 2~3 分钟。
3. 将湿透后的转印纸放在承印物上，用手指把可撕膜的一边压住，把底纸从可撕膜和承印物之间抽掉。
4. 使用刮胶将 QM-B0401 可撕膜与承印物之间的气泡赶掉，以使膜层与承印物能密切的接着。
5. 待承印物上的可撕膜完全干燥后，用手或风枪将 QM-B0401 可撕膜撕掉，进行烘烤。

注意事项

印刷光油后表面未充分干燥时即印刷 QM-B0401 可撕膜，可撕膜会不易剥离，故印刷油墨后需放置充分时间，使油墨层完全干燥后再印刷 QM-B0401 可撕膜。

